

Hohlwand Installationsdosen



Geräte-Verbindungsdose O-range®

- mit Halterand
- Art.-Nr. 9064-02 ersetzt Art.-Nr. 9064-01, Art.-Nr. 9064-78 ersetzt Art.-Nr. 9064-77

| | |
|---|----------------|
| Artikel-Nr.: | 9064-02 |
| EAN: | 4013456548268 |
| für Plattenstärke | 7 - 40 mm |
| Tiefe | 62 mm |
| Fräsloch Ø | 68 mm |
| Geräteschrauben | 2 |
| Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm | 2 |
| Rohreinführungen Ø 20 mm | 1 |
| Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm ² bzw. 7 x 1,5 mm ² | 1 |
| Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm ² bzw. 5 x 1,5 mm ² | 3 |
| Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm ² | 3 |
| Leitungseinführungen für Kleinspannungen | 2 |
| Verbindungsstutzen pro VPE | 7 |
| Verpackung innen/Versand | 25/250 |
| Preis/100 ST | 181,00 € |
| Preisgruppe | 110 |

Die neuen KAISER Hohlwand Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxiserichtete Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.

- Einbau in Fräsloch Ø 68 mm
- Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben
- Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre
- Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen
- Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben

