

## SCHEREN UND MESSER

► 5-310

**Schere abgerundet**

glatte Präzisionsschneiden, Schneidenlänge 45 mm  
 Material Qualitätsstahl, Oberfläche verchromt  
 Gesamtlänge 130 mm, Gewicht 55 g



► 5-310-13

**ESD Schere abgerundet, ableitfähig**

wie 5-301 mit ableitfähiger ESD Beschichtung 10<sup>6</sup> bis 10<sup>9</sup>



► 5-352

**ESD Schere mit ableitfähigen Griffen**

glatte Präzisionsschneiden, Schneidenlänge 80 mm, Schneiden rostfrei säurebeständig  
 Material Edelstahl, Griff ableitfähig zwischen 10<sup>6</sup> und 10<sup>8</sup> Ohm, EPA geeignet  
 entspricht DIN EN 61340-5-1 zum Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen  
 (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone) Gesamtlänge 180 mm, Gewicht 55 g



► 5-353

**Keramik Schere mit Kunststoffgriffen**

glatte Präzisionsschneiden, zum Schneiden von Kevlar- und Aramidfasern  
 Schneidenlänge 75 mm, Schneiden rostfrei und säurebeständig  
 Gesamtlänge 190 mm, Gewicht 80 g



► 5-515

**Cuttermesser**

9 mm Klingestreifen nachstellbar und abbrechbar, Rückseitig mit einem Clip  
 sehr stabil und langlebig, Material Gehäuse aus Metall, pulverbeschichtet  
 Klingen aus rostfreiem Spezialstahl, Gesamtlänge 140 mm, Gewicht 10 g  
 (Ersatzklingen Art-Nr. 5-516)



► 5-517

**Cuttermesser**

18 mm Klingestreifen nachstellbar und abbrechbar, sehr stabil und langlebig  
 Gehäuse aus Kunststoff, ergonomisch geformt, Klingen aus rostfreiem Spezialstahl  
 Gesamtlänge 160 mm, Gewicht 55 g, (Ersatzklingen Art-Nr. 5-518)



► 5-519

**ESD Cuttermesser ableitfähig**

18 mm Klingestreifen nachstellbar und abbrechbar, sehr stabil und langlebig  
 Klingen aus rostfreiem Spezialstahl, Griff ableitfähig zwischen 10<sup>6</sup> und 10<sup>8</sup> Ohm  
 EPA geeignet entspricht DIN EN 61340-5-1 zum Arbeiten in elektrostatisch  
 geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone).  
 Gesamtlänge 140 mm, Gewicht 39 g



► 2-102

**Skalpellgriff mit 5 Klingen**

Material Qualitätsstahl, Klingen rostfrei, Wechselgriff 125 mm austauschbare Klingen

Art.-Nr.	Inhalt	Art.-Nr.	Inhalt
2-102-1	Skalpellgriff	2-102-4	Klinge Nr. 11 (5 x 42 mm)
2-102-2	Klinge Nr. 10 (7 x 42 mm)	2-102-5	Klinge Nr. 12 (6 x 40 mm)
2-102-3	Klinge Nr. 10 A (8 x 42 mm)	2-102-6	Klinge Nr. 13 (7 x 42 mm)

