

GD 383

Gaslecksuchgerät für brennbare Gase

- Anzeige der Gaskonzentration über 7 Farb-LEDs
- Alarmtonstärke verstellbar
- Schnelle Ansprechzeit
- Schwanenhals erleichtert das Handling
- Inkl. Koffer



Anwendungsbereiche

Ideal zur Kontrolle der Dichtheit von Gasleitungen oder zur Suche nach Leckagen.

- § Heizung- und Klimabranche
- § Baubranche
- § Gebäudetechnik
- § Gasdichtigkeitsüberprüfungen in Wohnmobilen

Technische Daten

Gassuchgerät

Empfindlichkeit	5 ppm
Gase	Flüssiggas, Propan, Erdgas, Heizöl
Alarm	Buzzer(akkustisch) und optisch(LEDs)
Auto-off	Nach 10 Minuten schaltet sich das Messgerät automatisch ab
Anzeige	7 Segment LCD(2-zeilig)
Gehäuse	Kunststoff (ABS)
Abmessungen	173 x 66 x 56 mm
Gewicht	400 g
Spannungsvers.	4 x 1,5 Volt AA Batterien
Bestellnummer	5040-0383