

# DATENBLATT

## L2 Hutschienen-Switch 8x 100/1000T RJ45, 2x Combo 100/1000 RJ45/SFP



### Beschreibung

8x RJ45 Ports + 2x Combo Ports  
 Management: SNMP, WEB, CLI  
 Eigenschaften: IGMP, QOS, VLAN und vieles mehr.  
 Dual Rate SFP Slot für 100-FX und 1000-BaseX  
 Eingangsspannungsbereich 9 .. 56 V DC  
 Redundanter Spannungsversorgungseingang  
 Temperaturbereich -40°C .. +75°C  
 Stabiles Metallgehäuse, EMV-sicher, Schutzart IP40  
 Hutschienenmontage oder Wandmontage möglich  
 Geeignetes Hutschienen-Netzteil: DR-30-24

### Allgemeine Daten

Montageart	Hutschiene
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC	2
Hersteller	CTS
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports	8
Layer 2	Ja
Layer 3	Nein
Layer 4	Nein
Layer 7	Nein

### General data

Managebar	Ja
-----------	----

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 31-07-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## L2 Hutschienen-Switch 8x 100/1000T RJ45, 2x Combo 100/1000 RJ45/SFP

Höhe	135,0 mm
Schutzart	IP30

### Abmessungen

Breite	73,0 mm
--------	---------

### Dimensions

Tiefe	110,0 mm
-------	----------

### Elektrische Eigenschaften

Power over Ethernet (PoE)	sonstige
---------------------------	----------

### Übertragungstechnische Eigenschaften

Ethernet	Ja
10 Gigabit Ethernet	Nein
Fast Ethernet	Ja
Gigabit Ethernet	Ja

### Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung
IES-3110SFP	L2 Hutschienen-Switch 8x 100/1000T RJ45, 2x Combo 100/1000 RJ45/SFP

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 31-07-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

