

Mechanical characteristics
cables

interface dimensions acc. to assembly code

- Components**
 centre contact
 outer contact
 crimp ferrule
 other metal parts
 insulator
 gasket

Electrical characteristics
 impedance
 return loss

insertion loss

Mechanische Eigenschaften
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

- Bauteile**
 Innenkontakt
 Außenkontakt
 Crimprohr
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Dichtung



Elektrische Eigenschaften
 Wellenwiderstand
 Rückflussdämpfung

Einfügedämpfung

cable group / Kabelgruppe G 1: 7806A Belden, 9907 Belden, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195 TMS, RG-58C/U, WCX195 NEK/CDT IEC 60169-15 C0405

Materials / Material	Finish / Oberfläche
brass / Messing	Cu1Ni2Au1.27
brass / Messing	Cu2Ni5
copper / Kupfer	Cu2Ni5
brass / Messing	Cu2Ni5
PTFE	
silicone / Silikon	

(b) 50 Ω
 typ.: 1 GHz - 39 dB; 2 GHz - 35 dB;
 4 GHz - 28 dB.
 ≤ 0.05 dB bis / up to 4 GHz

b	17709	12.05.06	MA	1995	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	7402			11.12.96	BI	gez./drawn	06.06.
a				gepr./appr.	08.06.95	BM	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				5:1	SMA Angle Plug SMA-Kabelwinkelstecker		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01150A0099		 Telegärtner  Maße/dimensions: mm
				Änd./rev. Index	Ersatz für/ replaces		