

Rollcart Paketwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158156



Rollcart Paketwagen

Traglast 600 kg

Paketwagen

- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- Etage(n) aus Holz
- Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Länge x Breite 1880 x 1200 x 700 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse aus Stahl
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Bereifung TPE

Wagentyp	Paketwagen	Rad-Ø	200 mm
Aufbauten	2 Stirnwände (Stahlrohr)	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenlänge	1000 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenbreite	700 mm	Material Gehäuse	Stahl
Höhe	1880 mm	klappbar	nein
Traglast	600 kg	Radanordnung	rechteckig
Material Etage(n)	Holz	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Verarbeitung	verschweißt	Farbe	enzianblau // RAL5010
Länge	1200 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Breite	700 mm	Gewicht	53 kg
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen		

Zubehör

158408	.	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	---