

Casoo Bockrolle

Traglast 200 kg, Mit Elastik-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Durchmesser 100 mm, Naben Länge 40 mm, Felge aus Polyamid, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243359



Bockrolle

- Traglast 200 kg
- Mit Elastik-Bereifung
- Nabe mit Kugellager
- Durchmesser 100 mm
- Naben Länge 40 mm
- Felge aus Polyamid
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	200 kg	Fadenschutz	ja
Bereifung	Elastik	Nabenlänge	40 mm
Rad-Ø	100 mm	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm

Material Felge	Polyamid	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Kugellager	Gewicht	0,54 kg