

Krause

Stufen-Doppelleiter

STABILO® Professional

Aufstieg beidseitig, 2 x 8 tiefe Stufen,
Standhöhe 1,3 m, Holmlänge 1,85 m,
Aus Holz

Artikelnummer: 244239



Stufen-Doppelleiter




- Aufstieg beidseitig
- 2 x 8 tiefe Stufen
- Standhöhe 1,3 m
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,3 m
- Holmlänge 1,85 m
- Stufen Tiefe 80 mm
- Stufen- bzw. Sprossen-Holm-Verbindung geschraubt
- Erhöhte Stabilität durch Eckaussteifungen
- Sichere Anwendung durch Gurtbänder
- Ausgestattet mit Sicherungslaschen
- Aus Holz
- Gewicht 13,2 kg
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Sprossen-/Holmverbindung	geschraubt
Leitertyp	Stufen-Doppelleiter	Sicherheitsausstattung	Gurtbänder

		Leiter	
Material	Holz	Spreizsicherung	ja
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausstattung	Sicherungslaschen
Holmlänge	1,85 m	Verstärkung	Eckaussteifungen
Arbeitshöhe	3,3 m	Treppengängig	nein
Standhöhe	1,3 m	klappbar	ja
Stufen-/Sprossentyp	tiefe Stufen	fahrbar	nein
Stufen Anzahl	2 x 8	Garantie	10 Jahre
Tiefe Stufen	80 mm	Gewicht	13,2 kg
Höhe	1,75 m		

Dazu passt auch ...

203393		Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
528213		Rolltritt, aus Kunststoff in blau, Trittläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen