

## Gedore

### GEDORE 8250-180 JC Kraft-Kombinationszange 180 mm 2K-Griff

Artikelnummer: 253081

GEDORE



## Technische Details

Gesamtbreite [mm]	50 mm	Ausführung funkenfrei	nein
Härteverfahren	Induktiv gehärtet	Gelenkarten	ingelegtes Gelenk
1000 V isoliert	nein	REACH Registrierung vorhanden	nein
VDE zertifiziert	nein	Backenlänge L3 [mm]	38 mm

Kopfstärke T1 [mm]	11 mm	Schneidenhärte	62-64 HRC
Griffausführung	2K	Gesamtlänge [mm]	190 mm
Gesamthöhe [mm]	22 mm	Schneidleistung (max.)	1,6
Netto-Gewicht [kg]	0,282 kg	Material	Vergütungsstahl
Norm	DIN ISO 5746	Inhalt (Anzahl Stück)	1
Spitzenbreite W4 [mm]	6,5 mm	Kopfbreite 1 [mm]	25,6 mm
Schneidenform	mit Facette	Gewicht	0,27 kg
Backenform	flache Backen		