

# Ultra-Dübel U

## Produktvarianten

Bezeichnung	Art-Nr.	Bohrerinnendurchmesser	Dübellänge	Min. Bohrlochtiefe	Verkaufseinheit
Ultra-Dübel U 5	000789	5	25	35	100
Ultra-Dübel U 6	000790	6	30	40	100
Ultra-Dübel U 8	000791	8	40	55	100
Ultra-Dübel U 10	000792	10	50	65	50
Ultra-Dübel U 12	000793	12	60	75	25

## Lastentabelle

Höchste empfohlene Lasten<sup>1)2)3)</sup> eines Einzeldübels.

Typ	Beton	Vollziegel	Kalksandvollstein
	≥ C20/25	≥ Mz 12	≥ KS 12
	F <sub>empf</sub> <sup>4)</sup> [kN]	F <sub>empf</sub> <sup>4)</sup> [kN]	F <sub>empf</sub> <sup>4)</sup> [kN]
U 5	0,3	0,24	0,3
U 6	0,6	0,3	0,45
U 8	0,67	0,6	0,67
U 10	1,1	1,1	1,1
U 12	1,62	0,67	1,62

1) Erforderlicher Sicherheitsfaktor berücksichtigt.

2) Lastwerte gelten bei größtem Schraubendurchmesser.

3) Bei randnahen Verankerungen wird empfohlen den Dübel mit der Spreizrichtung parallel zur Bauteilkante zu setzen.

4) Gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel.