

HSM SECURIO B34

1x5mm

HSM®



Artikelnummer	1844111
EAN Code	4026631030861
Schnittgut	
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-7 F-3
Sicherheitsstufe (DIN 32757-1)	HS Level 6
Schnittbreite	1,00 mm
Partikellänge	5,00 mm
Schnittleistung (80g/m²)	5 Blatt
Schnittleistung (70g/m²)	6 Blatt
Eingabebreite	310,0 mm
Behälter-/Auffangvolumen	100,0 l
Schnittgeschwindigkeit	80,00 mm/s

Durchsatzleistung pro h	13 kg
Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB
eclass 5.1	24320704
UN/SPSC	44101603
Leistungsaufnahme des Motors	590,0 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Tiefe	439,0 mm
Breite	541,0 mm
Höhe	845,0 mm
Gewicht	42,0 kg
Farbe	weiss

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Dieser erstklassige Aktenvernichter im eleganten Design sorgt für Datensicherheit im Großraumbüro. Schreddert dank des starken Antriebs zuverlässig und leise die anfallenden Datenmengen von bis zu 8 Personen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.