






Baugruppenträger - *europac PRO* für Industrieanwendungen

19"-Modulträger, Tragschiene nach DIN 43880, Haube

Bestellinformationen

	<p>19"-Modulträger zur Aufnahme von Versorgungsmodulen</p>  <p>bla43467</p> <p>3 HE, 84 TE, 115,5 mm tief; 2 Seitenwände Al, 2 mm; 2 Modulschienen mit kurzem Dach (L-KD), Al-Profil, Oberflä- che eloxiert, Kontaktflächen leitfähig; 2 Gewindestreifen, St, verzinkt; Erdungssatz; Befestigungsmaterial;</p> <p>Tragschiene separat bestellen</p> <p>VPE 1 Satz</p> <p>24563-100</p>	<p>Tragschienen nach DIN 43880</p>  <p>06105080</p> <p>2 Adapterwinkel, Al, 2 mm; Gerätetragschiene, St, verzinkt, (35/7,5 mm); für Breite 84 TE (430,5 mm);</p> <p>wird im Modulträger oder Baugruppenträger an der Seitenwand montiert</p> <p>VPE 1 Satz</p> <p>24565-100</p>	<p>Frontplatte für 19"-Modulträger</p>  <p>06111053</p> <p>3 HE, 84 TE, Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite farbpassiviert; Erdungsanschluss 6,3 mm FASTON; (Ausbruch 395 mm x 46,2 mm); zwei Verschlussstreifen, Kunststoff, Polyester, Farbe ähnlich RAL 7035; zur Abdeckung ungenutzter Modulplätze</p> <p>1 Stück</p> <p>24563-096</p>	<p>Abdeckhaube</p>  <p>bla43492</p> <p>Al, 1 mm, mit Bürstenleiste; wird auf die Rückseite des Modulträgers geschraubt; Erdungssatz</p> <p>1 Stück</p> <p>24564-100</p>
---	---	---	--	--

Zubehör

- Versorgungsmodule siehe Seite 3.34