

Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier.
Poignée en polyamide.

Finition :

Nitrocarbure et oxydé noir.
Poignée bleue, noire ou rouge.

Nota :

Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d'une force constante et durable à l'ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profil en U permet d'atteindre une stabilité optimale.

Sur demande :

Autres coloris de poignées.

Accessoires :


K0106
K0098
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393

Indication de dessin :

- 1) Goujon d'arrêt position 1
- 2) Goujon d'arrêt position 2

Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable

Description de l'article/illustrations du produit



**product
design
award**



Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable


Description de l'article/illustrations du produit






RAL 7021
 $\Delta = 0$

RAL 5002
 $\Delta = 1$

RAL 3020
 $\Delta = 3$



Dessins



Aperçu des articles

Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable

Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable

Aperçu des articles

Référence	Couleur de composant	Angle d'ouverture du bras de fixation position 1	Angle d'ouverture du bras de fixation position 2	Angle d'ouverture du bras de fixation sans goujon d'arrêt	Angle d'ouverture de la poignée position 1	Angle d'ouverture de la poignée position 2	Angle d'ouverture de la poignée sans goujon d'arrêt	Force manuelle FH (N)	Force de retenue F1 N	Force de retenue F2 N	Force de serrage F3 N	Force de serrage F4 N
K0662.005001	bleu outremer RAL 5002	100°	-	147°	64°	-	83°	100	750	1050	620	750
K0662.006001	bleu outremer RAL 5002	56°	83°	152°	46°	56°	83°	160	1350	1650	920	1050
K0662.008001	bleu outremer RAL 5002	13°	93°	158°	26°	61°	86°	190	2000	2800	940	1350
K0662.010001	bleu outremer RAL 5002	6°	97°	176°	19°	59°	91°	250	2500	4500	1500	2800
K0662.012001	bleu outremer RAL 5002	11°	88°	164°	24°	60°	91°	280	3000	5500	1400	2800
K0662.005000	gris foncé RAL 7021	100°	-	147°	64°	-	83°	100	750	1050	620	750
K0662.006000	gris foncé RAL 7021	56°	83°	152°	46°	56°	83°	160	1350	1650	920	1050
K0662.008000	gris foncé RAL 7021	13°	93°	158°	26°	61°	86°	190	2000	2800	940	1350
K0662.010000	gris foncé RAL 7021	6°	97°	176°	19°	59°	91°	250	2500	4500	1500	2800
K0662.012000	gris foncé RAL 7021	11°	88°	164°	24°	60°	91°	280	3000	5500	1400	2800
K0662.005003	rouge traffic RAL 3020	100°	-	147°	64°	-	83°	100	750	1050	620	750
K0662.006003	rouge traffic RAL 3020	56°	83°	152°	46°	56°	83°	160	1350	1650	920	1050
K0662.008003	rouge traffic RAL 3020	13°	93°	158°	26°	61°	86°	190	2000	2800	940	1350
K0662.010003	rouge traffic RAL 3020	6°	97°	176°	19°	59°	91°	250	2500	4500	1500	2800
K0662.012003	rouge traffic RAL 3020	11°	88°	164°	24°	60°	91°	280	3000	5500	1400	2800

Référence	Couleur de composant	Gabarit des perçages	M	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C	D	H	L	L1	Référence Equerre de fixation
K0662.005001	bleu outremer RAL 5002	2	M5x25	16	25	4,5	14	24	33	13,2	9,2	22	2	22,5	18	4,5	107,4	65,6	35	K0098.02
K0662.006001	bleu outremer RAL 5002	3	M6x35	14	29	7	12	27	38	17,5	12,5	-	2,5	43,5	24,9	5,5	156,3	86,5	53	K0098.02
K0662.008001	bleu outremer RAL 5002	3	M8x45	21	39	9	19	32	45	20,6	15,6	-	2,5	41,5	32,7	6,8	184,2	107	62	K0098.04
K0662.010001	bleu outremer RAL 5002	4	M10x55	32	50	8	27	45	64	25,5	18,5	38	3,5	47	38,7	9	223,9	153	95	K0098.06
K0662.012001	bleu outremer RAL 5002	5	M12x70	32	53	10,5	-	45	63	28	21	-	3,5	47	46,7	8,8	242,4	173,5	113,5	K0098.06
K0662.005000	gris foncé RAL 7021	2	M5x25	16	25	4,5	14	24	33	13,2	9,2	22	2	22,5	18	4,5	107,4	65,6	35	K0098.02
K0662.006000	gris foncé RAL 7021	3	M6x35	14	29	7	12	27	38	17,5	12,5	-	2,5	43,5	24,9	5,5	156,3	86,5	53	K0098.02
K0662.008000	gris foncé RAL 7021	3	M8x45	21	39	9	19	32	45	20,6	15,6	-	2,5	41,5	32,7	6,8	184,2	107	62	K0098.04
K0662.010000	gris foncé RAL 7021	4	M10x55	32	50	8	27	45	64	25,5	18,5	38	3,5	47	38,7	9	223,9	153	95	K0098.06
K0662.012000	gris foncé RAL 7021	5	M12x70	32	53	10,5	-	45	63	28	21	-	3,5	47	46,7	8,8	242,4	173,5	113,5	K0098.06
K0662.005003	rouge traffic RAL 3020	2	M5x25	16	25	4,5	14	24	33	13,2	9,2	22	2	22,5	18	4,5	107,4	65,6	35	K0098.02
K0662.006003	rouge traffic RAL 3020	3	M6x35	14	29	7	12	27	38	17,5	12,5	-	2,5	43,5	24,9	5,5	156,3	86,5	53	K0098.02
K0662.008003	rouge traffic RAL 3020	3	M8x45	21	39	9	19	32	45	20,6	15,6	-	2,5	41,5	32,7	6,8	184,2	107	62	K0098.04
K0662.010003	rouge traffic RAL 3020	4	M10x55	32	50	8	27	45	64	25,5	18,5	38	3,5	47	38,7	9	223,9	153	95	K0098.06
K0662.012003	rouge traffic RAL 3020	5	M12x70	32	53	10,5	-	45	63	28	21	-	3,5	47	46,7	8,8	242,4	173,5	113,5	K0098.06