



TruTool F 140

Műszaki adatok

TruTool F 140

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM ² (MAX.)	1,4 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 600 N/MM ² (MAX.)	0,6 mm

PEREMMAGASSÁG (B)

MIN. PEREMMAGASSÁG (B) 0.6 - 1.0 LEMEZVASTAGSÁG ESETÉN	8 - 10 mm
PEREMMAGASSÁG (B) > 1.0 - 1.4 LEMEZVASTAGSÁG ESETÉN	10 - 12 mm

SUGARAK

LEGKISEBB BELSŐ SUGÁR (ELŐFORMÁZOTT)	300 mm
LEGKISEBB KÜLSŐ SUGÁR	500 mm

ÁLTALÁNOS

HORONYMAGASSÁG (H)	10 - 15 mm
MUNKASEBESSÉG	6 m/min - 10 m/min
NÉVLEGES FELVEVŐTELJESÍTMÉNY	550 W
LÉGRÉS (C)	2,5 mm

TÖMEG

TÖMEG KÁBELEK NÉLKÜL	4,2 kg
----------------------	--------