

Artikelnummer: 155170

Kurzbeschreibung: Verrijdbare werkbank 675, B 675 x D 450 x H 950 mm, metaal

Langbeschrijving: Verrijdbare werkbank 675: Bovenzijde optioneel: Beuken blad (massief beuken plaat, dikte 25 mm), Metalen bovenblad (met 4-zijdige afrolrand en antislipmat) Gelaste constructie met 2 vaste en 2 stuurwielen met remmen Laden - aan beide zijden uittrekbaar: Draagvermogen 30 kg, verlenging ca. 80 %, binnenzijde B 500 x D 400 mm, binnenzijde B 500 x D 400 mm Centrale vergrendeling: slot met 2 sleutels Systeemperforatie: aan de rechterkant om haken en houders te plaatsen Klemmenstroken: volledig geïntegreerd, incl. uittrekbeveiliging Lakafwerking: milieuvriendelijke poedercoating in antraciet metallic en lichtgrijs (RAL7035) Oppervlaktebelasting: max. 450 kg Levering: volledig gemonteerd 6 laden, 2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm, 3 x 130, 1 x 180 mm

