

**Artikelnummer:** 401435

**Kurzbeschreibung:** Opbouwframe met giek, Aanbouwtafel  
STANDAARD werktafel-/werkbank UNIVERSAL/PROFI, 1500  
mm, antraciet

**Langbeschreibung:** Opbouwframe met giek, aanbouwtafel  
SPECIAAL werktafel-/werkbanksysteem UNIVERSAL/PROFI :  
Het Manuflex-opbouwframe met giek is geschikt voor de  
aanbouwtafels van de serie Universal Standard en Professional  
Standard. Het Manuflex-opbouwframe heeft een bruikbare  
hoogte van 1500 mm. Met het Manuflex-opbouwframe kunt u uw werkgebied met 1500  
mm naar boven vergroten. Geschikt voor de aanbouwtafels van systemen Universal  
Standard en werkbanken Professional Standard met een diepte van 700 mm, is het  
mogelijk, heeft het Manuflex-opbouwframe een 350 mm diepe giek. Deze giek kan tot 40  
kg worden dragen, het totale draagvermogen is 120 kg. Het Manuflex-opbouwframe is aan  
drie zijden voorzien van een hoogwaardige poedercoating en bestaat uit 30 mm  
geperforeerd profielstaal. De afzonderlijke componenten, zoals de geperforeerde platen,  
kunnen in stappen van 30 mm in de hoogte worden versteld. Het Manuflex-opbouwframe  
bestaat uit twee bovenbouwprofielen met bevestigingsbeslag, een kruisstabilisatiebalk,  
twee gieken en een rail. Verkrijgbaar in diversen kleuren is het opbouwframe op elk  
moment uitbreidbaar Meer details: Voor het gebruik van het werkblad boven het tafel- of  
werkblad Opbouwframes maken van een inpaktafel of werkbank een volledig uitgeruste  
werkplek Voor gereedschap, uitrusting of werkplekverlichting Bruikbare hoogte: 1500 mm  
Diepte: 55 mm Breedte: 60 mm (afmetingen inclusief bevestigingsmateriaal voor  
bevestiging aan het tafelframe) Totale hoogte: 2100 mm Voor aanbouwtafels van de  
systemen Universal Standard en Professional Standard met diepte 700 mm 2  
opbouwprofielen incl. bevestigingsbeslag, een kruisstabilisatiebalk, 2 gieken en 1 rail  
Hoogwaardige poedercoating Gemaakt van profielstaal geperforeerd aan drie zijden in  
een rooster van 30 mm, in een rooster van 30 mm in hoogte verstelbaar Draagvermogen:  
120 kg Draagvermogen giek: 40 kg Diepte railgiek: 700 mm Diepte giek: 350 mm  
Uitbreidbaar op elk moment 9 RAL-kleuren om uit te kiezen

