

# VS004



**EINWEG**  
**DE MEDIZINISCHE**  
**GESICHTSMASKE**



---

**EN 14683:2019+AC:2019 TYPE IIR**

---

- Flexible Ohrschlaufe
- 3 Schutzlagen
- Hautfreundlich
- Einwegmaske
- Effizienz der Bakterienfiltration  $\geq 98\%$  (BFE)
- Menge pro Verpackungseinheit
  - 50 Stück pro Verkaufskarton
  - 2.000 Stück pro Versandkarton

# VS004



## DE VERPACKUNG & PRODUKTBILDER



## MASK AUTHORITY

# HERSTELLER DER MARKE **VIRSHIELDS**

Vertikales Produktionssetup ✓

Masken made in Europe ✓

Hohe Verfügbarkeit ✓

Top Qualität ✓

- Die Virshields medizinische Gesichtsmaske ist ein medizinisches Produkt nach Klasse I. Sie besteht aus drei Lagen Vliesstoff, in Form von Spunbond-Meltblown-Spunbond.
- Die innerste Schicht ist ein Vliesstoff, welcher Flüssigkeiten die vom Träger ausgeschieden werden, absorbiert. Die äußerste Schicht ist wasserabweisend, um den Träger vor Spritzern zu schützen. Die Filterschicht in der Mitte ist der wichtigste Bestandteil der medizinischen Maske, da sie eine Barriere für Keime darstellt.
- Zusätzlich verfügt die Maske über einen Nasenbügel (90mm) aus Kunststoff und Ohrschlaufen (3,5mm-4mm elastisch) für einen optimalen Sitz. Durch das plissierte Design, kann der Träger die Maske flexibel an seine Gesichtsförm anpassen.
- Die medizinische Gesichtsmaske wurde gemäß EN 14683:2019-10 als Typ IIR klassifiziert. Die Virshields medizinische Gesichtsmaske Typ IIR ist ein nicht steriles Einweg-Medizinprodukt das über Mund, Nase und Kinn getragen werden soll. Dieses Gerät ist atmungsaktiv, schützt medizinisches Personal und Patienten vor der Übertragung pathogener Keime (u.a. Tröpfcheninfektionen und Atemwegserkrankungen) während medizinischer Behandlungen.

## DE **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- Für den kurzfristigen, täglichen Gebrauch, zur einmaligen Nutzung
- Größe: 175 x 95 mm
- Lagerbedingungen:
  - Bewahren Sie die Masken in der Originalverpackung, fern von kontaminierten Orten, Staub, Sonnenlicht, extremen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder Chemikalien auf
  - Bei einer Temperatur von  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $30^{\circ}$
  - Luftfeuchtigkeit: max 80%
- Kartonabmessungen:
  - Verkaufskarton (50 Stück): 200 x 100 x 100mm
  - Versandkarton (2.000 Stück): 520 x 415 x 415mm