



## Leírás:

STANDARD üzemanyagkanna, 20 literes, olívaöld, UN-engedéllyel benzin, gázolaj és egyéb veszélyes anyagok tárolására

- eleget tesz a legszigorúbb biztonsági követelményeknek
- TÜV által bevizsgált termék
- E10-es üzemanyag tárolására alkalmas
- kifolyócsővel és elveszítetetlen, gyerekbiztos csavaros zárósapkával
- az üzemanyaggal töltött kannák azonosításához (a GHS előírás és az ADR szerint) ajánljuk veszélyességi címkézési címkéinket Art.-No. 306100
- kérésre kapható: logózva, címkézve, egyedi színben is rendelhető
- külön tartozékok és pótalkatrészek állnak rendelkezésre, pl. kimeneti csövek, veszélyességi címkék (306100)
- Jóváhagyás száma. UN 3H1/Y/150/XX/D/BAM14061-huen
- w = a töltőnyílás belső átmérője = 29 mm / a = menet belső átmérője = 38 mm
- mé=mélység=178 mm szé=szélesség=365 mm ma=magasság=435 mm

## Információk:

### Cikk

Cikkszám	<b>813569</b>
GTIN	<b>4007228813562</b>
Vámtarifa	<b>39233090</b>
Csomagolási egység (PU)	<b>3</b>

szín	<b>olíva</b>
Térfogat L-ben	<b>20</b>
Súly (kg)	<b>1,1</b>
M x S x M (mm)	<b>178 x 365 x 435</b>

### Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	<b>3</b>
M x S x M (mm)	<b>420 x 555 x 440</b>

KE bruttó tömege, kg	<b>3,887</b>
----------------------	--------------

### Paletta

Dobozok száma	<b>16</b>
Rétegek száma	<b>4</b>
M x S x M (m)	<b>1,2 x 0,8 x 1,91</b>

Kartonok száma rétegenként	<b>4</b>
Súly (kg)	<b>82,192</b>