


22130-688 VARISTAR DOPPELTÜR, IP 20, PERFORIERT, 3 PUNKT-
VERRIEGELUNG, 1600 B X 800 T, RAL 7035



PRODUKTBESCHREIBUNG

Öffnungswinkel 180°

St, 1,5-mm

Doppelt perforierte Stahltür mit 3-Punkt-Verriegelung für Schutzklasse IP 20

Lever handle with push button, incl. grounding

Mit DIN-Profilhalbzylinder aufrüstbar

Standard fitting, lock on right-hand door

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Schranktür

Produktfamilie: Varistar

Typ: Stahldoppeltür, perforiert

Verschlussstyp: 3-Punkt-Verriegelung

Farbe: Hellgrau

Farbecode: RAL 7035

Höhe: 33 HE

Höhe: 1600 mm

Breite (mm): 800 mm

Schutzart: IP55

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Perforierte Varistar Stahl-Doppeltür mit 3-Punkt-Verriegelung und 2 Türscharnieren für Anwendungen der IP-Schutzklasse 20.

DIN-Profilhalbzylinder für Schwenkhebelgriff bitte separat bestellen.

ZERTIFIZIERUNGEN



Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.