

Kärcher Reduziermuffe

KÄRCHER

für Nass-/Trockensauger, Anschluss von C-40 auf DN 35, aus Kunststoff

Artikelnummer: 119900



Reduziermuffe

- für Nass-/Trockensauger
- Anschluss von C-40 auf DN 35
- aus Kunststoff

Technische Details

Reinigungstyp	Zubehör	Länge	100 mm
für Reinigungsgerät	Nass-/Trockensauger	Breite	42 mm
Nennweite	40 mm	Material	Kunststoff
Innendurchmesser	von C-40 auf DN 35	Gewicht	0,017 kg
Höhe	42 mm		

Zubehör

119231



Nass-/Trockensauger, Leistung 2350 W, Luftmenge 3420 l/min, Behältervolumen 55 l, Arbeitsbreite 360 mm

119232		Nass-/Trockensauger, Leistung 2350 W, Luftmenge 3420 l/min, Behältervolumen 55 l
119282		Nass-/Trockensauger, Leistung 1380 W, Luftmenge 4020 l/min, Behältervolumen 27 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 400 mm
119312		Nass-/Trockensauger, Leistung 2760 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 55 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119314		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1200 W, Luftmenge 2x3360 l/min, Behältervolumen 70 l, Arbeitsbreite 400 mm
119317		Nass-/Trockensauger, Leistung 3x1200 W, Luftmenge 3x3660 l/min, Behältervolumen 70 l, Arbeitsbreite 400 mm
119319		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 65 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119321		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119322		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119323		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 65 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119324		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm