

BS-ROLLEN

Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN

Traglast 200 kg, Mit Elastik-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 50 mm, Nabe mit Kugellager, Doppelstopp, Felge aus Aluminium, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm



Artikelnummer: 526613

BS-ROLLEN Schwerlaststrad

Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller

- Traglast 200 kg
- Mit Elastik-Bereifung
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
- Durchmesser x Breite 125 x 50 mm
- Naben Länge x Ø 50 x 20 mm
- Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
- Nabe mit Kugellager
- Doppelstopp
- Felge aus Aluminium
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

Technische Details




Fördertechnik	Rollen	Feststeller	Doppelstopp
Rollentyp	Schwerlaststräder	Fadenschutz	nein
Bauform	Lenkrolle	Gesamthöhe	170 mm

Traglast	200 kg	Länge Nabe	50 mm
Bereifung	Elastik	Nabenbohrung	20 mm
Rad-Ø	125 mm	Radbreite	50 mm
Material Felge	Aluminium	Ausladung	50 mm
Radlager	Kugellager	Länge Platte	138 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben	Breite Platte	110 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	105x75/80 mm
elektrisch leitend	nein	Schraubloch Ø	11 mm
Material Gehäuse	Stahl	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig	Gewicht	4,2 kg

Zubehör

503609		Rad, Traglast 220 kg, Mit Elastik-Bereifung, Nabe mit Rollenlager, Durchmesser x Breite 125 x 50 mm, Naben Länge x Ø 50 x 20 mm, Felge aus Aluminium
--------	---	--

Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen