

## Rollcart Bürowagen

Traglast 150 kg, mit 3 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 800 x 490  
mm, Böden aus Holz, Gestell mit  
schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in RAL5010  
Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 531513



## Rollcart Bürowagen

### der ideale Transporthelfer

Bürowagen




- Traglast 150 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 800 x 490 mm
- Böden aus Holz
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Höhe x Länge x Breite 1070 x 980 x 500 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- 5 Jahre Garantie



## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Etagen Anzahl	3 Stück
Wagentyp	Aktenwagen	Ladeflächenlänge	800 mm
Traglast	150 kg	Ladeflächenbreite	490 mm
Höhe	1070 mm	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Länge	980 mm	Schiebebügel	1 Stück
Breite	500 mm	Türen	nein
Material Platte	Holz	Bereifung	TPE
Material Verarbeitung	verschweißt	Rad-Ø	125 mm
Material Gestell	Stahl	Radlager	Rillenkugellager
Oberfläche	pulverbeschichtet	Garantie	5 Jahre
Farbe	enzianblau // RAL5010	Gewicht	35 kg
elektrisch leitend	nein		

## Dazu passt auch ...

139644		Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/schwarz
527975		Sortierreack, 5 Fächer, passend für DIN A4, Zur Tisch- oder Wandmontage, Höhe x Breite x Tiefe 330 x 360 x 250 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau
533589		Hängemappenwagen, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 810 x 430 mm, für 100 Hängemappen, Gestell aus Stahl in lichtgrau