


## Absperrpfosten -Bollard Leipzig-

- Vierkantrrohr 70 x 70 mm
- Höhe über Flur: 500 mm
- Überfahrhöhe: 100 mm
- Farbe: verzinkt und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen
- Verriegelung: selbsteinrastend
- Schließung: Profilzylinderschloss, inkl. 3 Schlüssel
- allseitig elastisch bei Schub- oder Stoßkraft



Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard Leipzig- zum Aufdübeln, umlegbar (Art. 40215uzb)



Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

### Ausführung: Befestigung

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	40215uzb	zum Aufdübeln mit Bodenplatte Ø 200 mm
	40215uzb-470.60	zum Einbetonieren / inkl. Bodenhülse

### Variante: Schließung

zus. Art. Nr.	Bezeichnung
	verschiedenschließend (Standard)
-470.57	gleichschließend
-470.58	Schließanlage mit Sicherungskarte gleichschließend

Legende: 24 - 72 Stunden 3 - 6 Tage 1 - 3 Wochen 3 - 5 Wochen 5 - 8 Wochen

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



**Schnellmörtel -Pollerfix-, für  
Betonfundamente von Pfosten, 25 kg,  
Aushärtung nach 10 Min**

Menge: 25 kg  
Material: Zement  
Auftragungsstärke je Schicht: max. 200 mm



**Befestigungsset Typ 1, Schrauben 8 x 80 mm  
inkl. Kunststoffdübel, VPE 4 oder 8 Stück**

Schrauben 8 x 80 mm, verzinkt, Bit T 40  
inkl. Kunststoffdübel Ø 10 mm



**Schlüssel für Profilzylinder -Ersatz-**


zum Öffnen von Absperrpfosten mit  
Profilzylinderschloss unserer Bauart



**Bodenhülse mit Platte zum Einbetonieren  
(Ankerkorb)**

Rundrohr mit Platte (Ankerkorb)  
verzinkt  
Platte 100 x 150 mm

Weitere Produktabbildungen



Technische Ansicht:



Detailansicht:  
Profilzylinderschloss