

Tropfenlampe 45x72 mm, E14 235V 60W 2500K klar

Artikel-Nr. 40360



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	60 W
Lampenspannung:	235 - 235 V
Lichtstrom:	500 lm
Socket:	E14
Ausführung:	klar
Farbe:	ohne
Durchmesser:	45 mm
Gesamtlänge:	72 mm
Krypton:	Nein
Stoßfest:	Nein
Geeignet für Backofen:	Nein
Mit Vakuum:	Nein
Splitterschutz:	Nein
Energieeffizienzklasse:	E
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	60 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	1500 h


Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Tropfenlampe 45x72 mm Für Notbeleuchtung geeignet. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtgläsern bzw. Leuchtschirmen geeignet.

Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 4000
Farbwiedergabeindex (Ra): 100
Power-Faktor: 1

Letzte Aktualisierung am: 01.02.2017 10:54:28



Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.