



3~ NUMINOS® PHASE M

3 Phasen System Leuchte weiß/schwarz 4000K 60°

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der 3~ NUMINOS® PHASE M 3 Phasen System Leuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 2060 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004192
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montagedetails	Schiene Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	20.1 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	50
Anzahl Leuchten an LS C16A	85
Höhe Einschaltstrom	13 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Lumen	2060 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	60 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX Daten	L80B50

Lichtquelle

791825	
--------	---

Zubehör

1006168	NUMINOS M , Frontring weiß
---------	-------------------------------

Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Länge	18.5 cm
Höhe	16.5 cm
Durchmesser	8.5 cm
Nettogewicht	0.77 kg
Bruttogewicht	1.06 kg
BIG WHITE Seite	112