




IN-LINE 22 48V TRACK

Darklight Reflector, DALI, Spot, schwarz / schwarz, 7.3W, 610lm, 3000K, CRI90, 35°

Schlichte Linearleuchten für einen besonders eleganten Look: Die IN-LINE Strahler lassen sich so im 48V TRACK Schienensystem verstecken, dass nur das Beste zum Vorschein kommt: Hochwertiges Licht mit einem Abstrahlwinkel von 35° in verschiedenen Lumen-Stärken, einer via CCT-Switch einstellbaren Lichtfarbtemperatur (2700-K/3000K/4000K) und naturgetreuen Farbwiedergabe (CRI >90). Dabei erzeugt der DARKLIGHT REFLECTOR eine Atmosphäre, die vor allem Restaurants, Bars und Hotels in neuem Licht erscheinen lässt. Dazu ist die DALI-kompatible IN-LINE Linearleuchte auch noch so schnell wie einfach via Schienenadapter installiert.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006629
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montagedetails	Schiene, Schiene Decke, Schiene Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI 2
Primäre Nennspannung	48V
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	III
Wattage	7.3 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Netzwerk Bemessungs-Bereit-schaftsleistung	0.5 W
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.4
Lumen	610 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	35 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	16

Lichtquelle



LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Länge	22 cm
Breite	2.2 cm
Höhe	2.5 cm
Nettogewicht	0.177 kg
Bruttogewicht	0.189 kg
BIG WHITE Seite	473