




NEW TRIA 45

Einbauleuchte, LED, 3000K, rund, aluminium gebürstet, 30°, inkl. Treiber, Clipfedern

Das innovative NEW TRIA MINI SET besteht durch seine Einfachheit und Effektivität. Verfügbar in schwarz, weiß oder aluminium gebürstet ist es in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen Premium LED in einem schwenkbaren Einsatz sowie des im Lieferumfang enthaltenen LED-Treibers kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	113976
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 20 / IP 44
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	II
Wattage	3.4 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	150 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0
Lumen	190 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	30 °
Farbe	aluminium
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L70B50

Lichtquelle



Lebensdauer	30000 h
Risikogruppe	1
Höhe	3.6 cm
Durchmesser	5.2 cm
Nettogewicht	0.111 kg
Bruttogewicht	0.139 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	4 cm
Einbaudurchmesser	4.5 cm
BIG WHITE Seite	141