

## rayonnage grande largeur

rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2820 x 1100 mm, charge max. par tablette 500 kg, 4 niveaux avec sol en bois, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane



Numéro d'article: 149967



## Rayonnage grande largeur

### Rayonnage de départ

rayonnage grande largeur

- rayonnage départ
- système emboîtable
- convient pour pour marchandises encombrantes
- hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2820 x 1100 mm
- charge maximale par élément 2000 kg
- charge max. par tablette 500 kg
- 4 niveaux avec sol en bois
- Réglable au pas de 50 mm
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane
- montants avec pied (chevillable)
- volume de livraison : rayonnage de base avec 2 échelles avec



plaques de base chevillables et plateaux conf. à l'offre

- Produit livré démonté





## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	type tablette/niveau	sol en bois
type de rayonnage	rayonnage grande largeur	tablette réglable au pas	50 mm
rayonnage modulaire	système emboîtable	surface de montant	galvanisé
champ de rayonnage	rayonnage départ	surface de traverses	avec revêtement en plastique
convient pour (produit/matériau)	marchandises encombrantes	équipement rayonnage	tablettes
matériau	acier	soubassement	ped (chevillable)
hauteur	2500 mm	couleur traverse	bleu gentiane // RAL5010
largeur	2820 mm	exécution couleur	bleu gentiane/galvanisé // RAL5010
profondeur	1100 mm	volume de livraison	rayonnage de base avec 2 échelles avec plaques de base chevillables et plateaux conf. à l'offre
charge maxi par tablette	500 kg	livraison	démonté
charge maxi par élément	2000 kg	Poids	265,31 kg
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce		

## Accessoires

701719		tôles de calage, pour rayonnage grande largeur, hauteur 1 mm
701741		cheville pour rayonnage grande largeur, diamètre 10 mm

## Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc