

Bauer bac gerbable

hauteur x longueur x largeur 850 x 600 x 1200 mm, capacité 0,5 m³, structure en acier, avec laquage en RAL7005 gris souris

Numéro d'article: 210824



Bauer Benne modulaire

bac gerbable

- hauteur x longueur x largeur 850 x 600 x 1200 mm
- capacité 0,5 m³
- force 500 kg
- structure en acier
- avec laquage en RAL7005 gris souris
- parois plein
- fond plein
- triple gerbable
- avec œillets de grue
- soubassement fourreaux pour fourche
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 60 x 195 mm
- écartement fourreaux de fourche 616 mm
- poids 122 kg

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| type de récipient | bac gerbable | écartement fourreaux de fourche | 616 mm |
| capacité | 0,5 m ³ | dispositif de support | oillet de grue |
| hauteur | 850 mm | charge | 500 kg |
| longueur | 600 mm | gerbable | oui |
| largeur | 1200 mm | emboîtable | non |
| matériau | acier | surface | laqué |
| norme européenne | non | couleur | gris souris // RAL7005 |
| structure de cloison | plein | couvercle | non |
| soubassement | plein | équipement bac | œillets de grue |
| possibilité de passage au-dessous | oui | convient pour aliments | non |
| soubassement | fourreaux pour fourche | considération comme matière dang | non |
| hauteur des fourreaux de fourche | 60 mm | exécution couleur | gris souris // RAL7005 |
| largeur des fourreaux de fourche | 195 mm | Poids | 122 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 208879 |  | fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir |
| 210742 |  | barre de protection anti-collision, élément : droit, convient pour le intérieur, hauteur x longueur 86 x 800 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune/noir, à cheviller dans la plaque de fond, 4 perçages préparés |
| 240194 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche simple avec bandage nylon, largeur x Ø 100 x 82 mm |
| 529930 |  | escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium |