

Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 2551 Chariot à 4 ridelles



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en mélaminé surface effet hêtre avec 4 ridelles en mélaminé, hauteur petits et grands côtés 500 mm, 2 grands côtés amovibles dont un boulonné. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Longueur de surface utile (mm)	1000
Largeur de surface utile (mm)	550
Hauteur de zone de chargement (mm)	270
Longueur totale (mm)	1180
Largeur totale (mm)	609
Hauteur totale (mm)	990
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Configuration	Holz
Poids (kg)	48
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976025513