

Informazione prodotto

01 06 190

Pinza universale

Cromo vanadio

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Per massima sollecitazione
- Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile
- Con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza e per filo armonico
- Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
- Becchi per presa particolarmente resistenti, durezza ca. 53 HRC
- Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini



Generico

Art. No.	01 06 190
EAN	4003773040415
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE
Peso	320 g
Dimensioni	190 x 38 x 22 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 2,5 mm
Valori di taglio filo armonico (diametro)	Ø 2,0 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 13,0 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	25,0 mm ²
collaudato VDE	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori