

Termékinformációk

16 64 125 SB

Köpenyleválasztó-szerszám lapos és kerek kábelekhöz

- Max. 12 mm széles lapos kábelekhöz
- Ø 4,0 és 13,0 mm közötti minden szokásos kerek és nedvességálló kábel (z.B. NYM-kábel 3 x 1,5 mm² ... 5 x 2,5 mm²) köpenyleválasztásához és ércsupaszításához is
- Huzalcsupaszító szerkezet 0,8 / 1,5 / 2,5 mm² (AWG 20 / 16 / 14) keresztmetszetekhez
- Nyitórugóval és zárókilincsel
- Szűk és nehezen hozzáférhető munkahelyeken végzendő munkákhoz
- Elágazó- vagy elosztó dobozokban történő használathoz is
- Ház: műanyag, üvegszál-erősítésű



MM

Általános

Cikkszám	16 64 125 SB
EAN	4003773076933
Súly	48 g
Méret	125 x 88 x 32 mm

Műszaki jellemzők

Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter	0,8 — 2,5 mm ²
Csupaszoló vágási méret (átmérő)	Ø 4 – 13 mm
kábeltípus	lapos kábel 12 mm / kör keresztmetszetű kábel Ø 4 - 13 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



