

Productinformatie

71 89 950

Reservekop voor 71 82 950

Compleet met schroeven



- Snijcapaciteit tot een hardheid van 48 HRC
- Robuuste snijkanten extra inductief gehard, snijkantenhardheid ca. 62 HRC
- Elastomeer-inzetstuk in de aangesmede aanslag dempt het knippen
- Goede toegankelijkheid dankzij zeer platte kop- en scharnierbereik
- Benen ergonomisch afgerond voor moeiteloos werken
- Robuuste en handzame tweekleurige meer-componentengrepen
- Precieze (12-voudige) instelling en aanpassing door excentrische schroeven
- Grote snijcapaciteit bij geringe krachtspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
- Vastgeschroefde snijkop, verwisselbaar
- Lemmet: chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard
- Scharnier: speciaal gereedschapsstaal, gesmeed
- Benen: stalen buis, poedergecoat

Algemeen

Artikel-nr.	71 89 950
EAN	4003773066842
gewicht	610 g
Afmetingen	71 x 33 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen