

Productinformatie

78 03 125 ESD

Electronic Super Knips® ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Hardheid van de snijkanten ca. 54 HRC
- INOX-werktuigstaal
- Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica
- Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief
- Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet
- Schaarsnede met gecontroleerde microsnijskantverstelling voor langere levensduur en ultraprecisie ook bij het knippen van de dunste draden
- Precies gevormde punten knippen ook plattiggende draden vanaf Ø 0,2 mm door
- Scharnier met scharnierpen uit edelstaal
- Comfortabel werken door soepel scharnier
- Met openingsveer en openingsbegrenzing



Algemeen	
Artikel-nr.	78 03 125 ESD
EAN	4003773025146
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	55 g
Afmetingen	125 x 61 x 13 mm
Norm	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 1,0 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 0,2 – 1,6 mm
Beklengte (B)	9 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	7,5 mm
Kopbreedte (A)	13,5 mm
ESD	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

