

stumpf werkplaatskast Serie 3000

hoogte x breedte x diepte 1800 x 500 x 500 mm, 2 niveaus met opvanglegborden, 5 lade(n), afsluitbaar met draaigrendelsluiting, onderbouw voetplaat, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 118151



stumpf Gereedschapskast Serie 3000

werkplaatskast

- hoogte x breedte x diepte 1800 x 500 x 500 mm
- constructie van staal
- vleugel deur
- deuren met hoge stabiliteit door deurversterking
- 2 niveaus met opvanglegborden
- 2 legborden uittrekbaar
- draagvermogen per niveau 50 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- 5 lade(n)
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 80 %
- doorlopende greeplijst
- uittrekbare legborden telescooprail, uittrekbaar legbord 80 %
- met uittrekstop
- uitrusting: legborden, lades
- met draaigreep
- afsluitbaar met draaigrendelsluiting
- onderbouw voetplaat
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	m. poedercoating
type kast	werkplaatskast	sluitsysteem	draaigrendelsluiting
type deur	vleugeldeur	onderbouw	voetplaat
hoogte	1800 mm	materiaal	staal
breedte	500 mm	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
diepte	500 mm	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	legborden, lades	scheidingswand	nee
legborden / schappen aantal	2 stuks	uittrekrail lade	telescooprail
legbord-/niveautype	opvanglegborden	uittrekrail legbord	telescooprail
draagvermogen legbord	50 kg	uittrekbare lade	80 %
laden aantal	5 stuks	uittrekbaar legbord	80 %
uittrekbare legborden	2 stuks	uittrekblokkering	ja
vakken	3 stuks	greep	draaigreep
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	verrijdbaar	nee
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	garantie	5 jaar
oppervlak romp	m. poedercoating	gewicht	65,7 kg