

BS-ROLLEN

wiel

draagvermogen 160 kg, diameter x breedte 260 x 85 mm, naaf lengte 75 mm, banden polyurethaan in blauw, loopvlak genopt, naaf met wiellager, velg van kunststof

Artikelnummer: 139569



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Wiel

wiel

- draagvermogen 160 kg
- diameter x breedte 260 x 85 mm
- naaf lengte 75 mm
- banden polyurethaan in blauw, loopvlak genopt
- pechvrij
- naaf met wiellager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	260 mm
bouwmodel	wiel	naaflengte	75 mm
draagvermogen	160 kg	wielbreedte	85 mm
banden	polyurethaan	loopvlak	genopt
wiel-ø	260 mm	loopvlak eigenschap	pechvrij
materiaal velg	kunststof	profieltype	geulprofiel
wiellager	wiellager	asboorgat ø	20 mm
elektrisch geleidend	nee	kleur banden	blauw
rem	zonder	gewicht	1,55 kg

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken