

## Hymer multifunctionele ladder SC 40

2 x 12 sporten met profiel, balklengte  
3,44 - 5,98 m

Artikelnummer: 147645



## Hymer Multifunctionele reformladder SC 40

multifunctionele ladder

- trap beide zijden
- 2 x 12 sporten met profiel
- voor een werkhoogte als aanlegladder / als ladder tot ca. 6,32 m / 4,09 m
- balklengte 3,44 - 5,98 m
- breedte 355 - 948 mm
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- dwarstraverse aan het balkeinde
- gewicht 14,9 kg
- volgens DIN EN 131
- 10 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	multifunctionele ladder	verrijdbaar	nee
laddertype	multifunctionele ladder	onderbouw	dwarstraverse
gebruik	beide zijden	ladder uitvoering	tweedelig
lengte paal	3,44-5,98 m	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging
werkhoogte als aanlegladder	6,32 m	veiligheidsbeugel	nee
werkhoogte als ladder	4,09 m	ladder voor op de trap	nee
sporten aantal	2 x 12	norm	DIN EN 131
type trede/sport	sporten met profiel	garantie	10 jaar
breedte	355-948 mm	gewicht	14,9 kg
in-/uitklapbaar	ja		

## Gerelateerde Producten

147607		reserveonderdeel, voor ladder
224581		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg
224582		antistatische band, voor ladder
224585		inhanghaak, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 25 kg
678796		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg