

## Rollcart chariot à timon

force 700 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 4 roues, avec bandage TPE sur jante plastique



**Numéro d'article: 158257**

## Rollcart Remorque à timon manuel

**Force 700 kg**

chariot à timon

- force 700 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- hauteur de charge 410 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- couronne de direction sur roulement à billes
- timon en forme de ciseau avec retour automatique amorti en position de repos
- avec poignée de sécurité
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- 4 roues
- avec bandage TPE sur jante plastique
- disposition des roues rectangulaire

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de plateforme	plaque de contreplaqué
type de chariot	chariot à timon	surface de plateforme	antidérapant
charge	700 kg	exécution de plateforme	imperméable
rehausses	aucune	équipement chariot	sans équipement
longueur de plateau	1200 mm	nombre/type de roulettes	4 roues
largeur de plateau	800 mm	pneumatique	TPE
hauteur de charge	410 mm	matériau de jante	plastique
matériau	acier/bois	roulement	roulement rainuré à billes
direction	couronne de direction sur roulement à billes	disposition des roues	rectangulaire
barre directrice	oui	Frein	frein automatique
timon	timon en forme de ciseau avec retour automatique amorti en position de repos	fonction frein	agit sur les roues avant
poignée de sécurité	oui	surface de châssis	finition peinture époxy
longueur	1200 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
largeur	800 mm	Poids	68 kg
norme européenne	non		