

toit de protection

rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 4300 x 2200 mm, parois en acier RAL9002 blanc gris, toit en tôle trapézoïdale, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL9002 blanc gris



Numéro d'article: 159921



Abri

toit de protection







- rayonnage départ
- hauteur x largeur x profondeur 2200 x 4300 x 2200 mm
- charge de neige 75 kg/m²
- parois en acier RAL9002 blanc gris
- toit en tôle trapézoïdale
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL9002 blanc gris
- note de commande : déchargement par gerbeur ou par grue obligatoire

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| équipement d'extérieur | toit de protection | couleur du toit | blanc gris // RAL9002 |
| type de toit de protection | toit de protection | matériau de paroi | acier |
| champ de toit de protection | rayonnage départ | surface de paroi | finition peinture époxy |
| hauteur | 2200 mm | couleur de panneau | blanc gris // RAL9002 |

| | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| largeur | 4300 mm | matériau de châssis | acier |
| profondeur | 2200 mm | surface de châssis | finition peinture époxy |
| charge de neige | 75 kg/m ² | couleur du châssis | blanc gris // RAL9002 |
| matériau de toiture | tôle trapézoïdale | Déchargement par grue/gerbeur ob | oui |
| surface de toiture | finition peinture époxy | Poids | 414 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 202021 |  | sac poubelle, capacité 120 l, En LDPE épaisseur 60 µm, longueur x largeur 1100 x 700 mm, en bleu |
| 202835 |  | pince ramasse-débris, bout de pince en plastique, ouverture de prise 105 mm, longueur 1050 mm, en aluminium, anodisé |
| 224764 |  | kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines |
| 306339 |  | poubelles grillagées, convient pour extérieur, capacité 27 l, hauteur 430 mm, pour fixation sur montant ou murale, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement plein |
| 369088 |  | poubelle, capacité 120 l, corps en polyéthylène gris, hauteur x largeur x profondeur 930 x 480 x 550 mm, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein |
| 376797 |  | arceau d'appui pour vélos, hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud |