

RAU

gereedschapswagen

Serie 7000

hoogte x breedte x diepte 795 x 770 x 650 mm, tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie, draagvermogen 450 kg, uitvoering frame 4 wielen, uitrusting: 3 laden, 1 documenthoes, 1 duwbeugel, afsluitbaar met stiftcilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen



RAU.



Artikelnummer: 231048



gereedschapswagen

- hoogte x breedte x diepte 795 x 770 x 650 mm
- tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie
- bladdikte 25 mm
- draagvermogen 450 kg
- uitvoering frame 4 wielen
- uitrusting: 3 laden, 1 documenthoes, 1 duwbeugel
- laden hoogte 3x180 mm
- laden nuttige afmetingen breedte x diepte 680 x 560 mm, nuttige hoogte = fronthoogte - 15 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- laden met telescooprails met kogellagers en automatisch sluitmechanisme, uittrekbaar legbord 100 %



- met doorlopende greeplijst ErgoScript® met aluminiumkleurige overlay en transparante afdekking
- met schrijfvlak
- afsluitbaar met stiftcilinderslot
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met TPE-banden op polypropyleen-velg
- zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|--------------------------|
| meubeltype | tafel | greep | doorlopende greeplijst |
| type tafel | werkbank | beletteringsveld | ja |
| uitvoering frame | 4 wielen | materiaal plaat | massief beukenhout |
| vorm onderstel | 4-voetonderstel | oppervlak plaat | met laklijfolie |
| hoogte | 795 mm | materiaal onderstel | staal |
| breedte | 770 mm | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| diepte | 650 mm | kleur onderstel | lichtgrijs // RAL7035 |
| dikte plaat | 25 mm | oppervlak front | m. poedercoating |
| draagvermogen | 450 kg | kleur voorkant | gentiaanblauw // RAL5010 |
| in hoogte verstelbaar | nee | sluitsysteem | stiftcilinderslot |
| werkbank uitrusting | 3 laden, 1 documenthoes, 1 duwbeugel | verrijdbaar | ja |
| laden aantal | 3 stuks | wielen aantal/soort | 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| laden aantal x hoogte | 3x180 mm | banden | TPE |
| nuttige breedte lade | 680 mm | materiaal velg | polypropyleen |
| nuttige diepte lade | 560 mm | wieluitrusting | zwenkwielen met rem |
| nuttige hoogte lade (gedetaillee) | fronthoogte - 15 mm | wiel-ø | 125 mm |
| draagvermogen lade | 75 kg | levering | voorgemonteerd |
| uittrekbare lade | 100 % | garantie | 5 jaar |
| uittrekrail lade | telescooprails met kogellagers en automatisch sluitmechanisme | gewicht | 80 kg |
| afsluitbaar | ja | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 231167 |  | indelingsset, met rasterprofiel, 2 lengteverdeler + 9 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 680 x 560 mm, fronthoogte 180 - 360 mm, hoogte x breedte x diepte 150 x 680 x 560 mm |
| 231170 |  | indelingsset, met rasterprofiel, 3 lengteverdeler + 16 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 680 x 560 mm, fronthoogte 180 - 360 mm, hoogte x breedte x diepte 150 x 680 x 560 mm |

| | | |
|--------|---|--|
| 231173 |  | indelingsset, met 24 vakken, passend voor laden breedte x diepte 680 x 560 mm, fronthoogte 120 - 360 mm, hoogte x breedte x diepte 90 x 680 x 560 mm, in zwart |
| 231174 |  | antislipmat voor werkbank, passend voor laden breedte x diepte 680 x 560 mm, fronthoogte 60 - 360 mm, hoogte 2 mm, in zwart |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 158965 |  | tafelweegschaal, niet ijkbaar, platform van kunststof, breedte x diepte 318 x 258 mm, weegbereik van 50 kg, afleesbaarheid in 20 g stappen |
| 184197 |  | enkele mat werkplek-vloerbedekking, hoogte x lengte x breedte 13 x 900 x 600 mm, Van rubber met genopt oppervlak in zwart |
| 195726 |  | parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buispanklem, van staal in blauw |
| 217101 |  | breekmessen, snijdiepte 11,6 mm, met bevestigingsoog |
| 530330 |  | kruk, zitting hoogte 540 - 720 mm, zittingbekleding van kunstleer in blauw, frame van aluminium, frame met rollen |