

## Scangrip

### penlamp

#### WORK PEN 200 R

behuizing van aluminium, Lampen:  
LED, met USB-aansluiting voor  
opladen, met accu

Artikelnummer: 235416






penlamp

- diameter x lengte 21 x 173 mm
- behuizing van aluminium
- Lampen: LED
- energie-efficiëntieklasse A
- met USB-aansluiting voor opladen
- brandduur 10 h
- van 10 tot 100 % dimbaar
- oplaadtijd 2,5 h
- display digitaal, met batterij-indicatie
- met accu
- beschermingsklasse IP20: vreemd deeltje > 12,5 mm, geen waterbescherming

gereedschapstype	accessoire	oplaadtijd	2,5 h
type lamp	penlamp	weergave	digitaal, met batterij-indicatie
type lamp	LED	lamp uitrusting	USB
energie-efficiëntieklasse	A	lamp functie	van 10 tot 100 % dimbaar
brandduur	10 h	materiaal behuizing	aluminium
lichtstroom	200	lengte	173 mm
lichtstroom spot	150	diameter	21 mm
dimbaar	ja	ip beschermingsklasse	20: vreemd deeltje > 12,5 mm, geen waterbescherming
spanningsverzorging	accu	gewicht	0,24 kg

## Dit past ook bij ...

218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht