


Rhewa platform-weegschaal 944/1

platform van RVS, breedte x diepte
300 x 400 mm, weegbereik van 60
kg, afleesbaarheid in 5 g stappen

Artikelnummer: 236315




Rhewa platform-weegschaal 944/1

- platform van RVS, breedte x diepte 300 x 400 mm
- weegbereik van 60 kg
- afleesbaarheid in 5 g stappen
- insteltijd van 0,5 tot 2 seconden
- Met de functies tarreren, bruto-/netto-/minusweergave
- uitgerust met LCD-display, afzonderlijke afleeseenheid
- behuizing van kunststof
- spanningsverzorging via netadapter 230V/50 Hz, ook op accu mogelijk






Technische details

type weegschaal	platform-weegschaal	weegschaal uitrusting	LCD-display, afzonderlijke afleeseenheid
materiaal platform	RVS	telfunctie	nee
platformbreedte	300 mm	tarreren	ja
platformdiepte	400 mm	materiaal behuizing	kunststof
weegbereik	60 kg	WEEE-registratienummer	DE12995516
afleesbaarheid	5 g	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
insteltijd	0,5-2 s	merk volgens EAR-registers	Rhewa
weegschaalfuncties	tarreren, bruto-/netto-/minusweergave	gewicht	16 kg
spanningsvoorzorging	netadapter 230V/50 Hz, ook op accu mogelijk		

Gerelateerde Producten

236325  statief voor platform-weegschaal, hoogte 620 mm, van RVS met slag- en krasvaste poedercoating

Dit past ook bij ...

215669		papiere plakband, dragermateriaal van papier met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 50 m x 50 mm, dikte 110 µm, in bruin
215859		elastiek, lengte x breedte 150 x 10 mm, van rubber in bruin
216466		pakpapier, levering als boog, vel lengte x breedte 1 m x 650 mm, gerecycled papier, gewicht ca. 90 g/m ² , in bruin
217113		veiligheidsmes, met automatisch inschuifbaar lemmer, snijdiepte 15 mm, uitschuiflengte lemmer 22 mm, met veiligheidsknop voor ver- en ontgrendeling
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem