

Casco inbouwwiel

draagvermogen 300 kg, met
elastiek-banden, naaf met rollager,
diameter 160 mm, velg van
polyamide

Artikelnummer: 243379



inbouwwiel

- draagvermogen 300 kg
- met elastiek-banden
- naaf met rollager
- diameter 160 mm
- velg van polyamide
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	materiaal velg	polyamide
roltype	transportapparaatwielen	wiellager	rollager
bouwmodel	wiel	rem	zonder
draagvermogen	300 kg	draadvangkappen	nee
banden	elastiek	gewicht	0,961 kg
wiel-ø	160 mm		

