

RAPIDLIFT cric rouleur

capacité de levage 2000 kg, plage
de levée 340 mm

RAPID
LIFT



Numéro d'article: 507324

RAPIDLIFT Cric rouleur

avec levier de pompage en une partie






cric rouleur

- capacité de levage 2000 kg
- plage de levée 340 mm
- garde au sol 135 mm
- plateau Ø 55 mm
- hydraulique avec fonction de levée rapide et soupape de sécurité
- poids 10 kg
- longueur 470 mm
- levier amovible
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes avec bandage polyamide
- en acier avec laquage en RAL2002 orangé sang

Détails techniques

appareil de levage	appareil de levage	levier	levier amovible
type de moyen de levage	cric rouleur	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
capacité de levage	2000 kg	pneumatique	polyamide
hauteur de levage	340 mm	matériau	acier
garde au sol	135 mm	surface	laqué
diamètre de plateau	55 mm	couleur	orangé sang // RAL2002
longueur	470 mm	Poids	10 kg

Cela s'adapte aussi ...

221159		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm