


Bauer lastarm

draagvermogen 5000 kg, lengte x breedte 1600 x 600 mm, kraanarm star, van staal gelakt in RAL2000 geeloranje

Artikelnummer: 525843



Bauer Lastarm

starre arm, zonder helling

lastarm



- draagvermogen 5000 kg
- lengte x breedte 1600 x 600 mm
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 220 mm
- afstand vorkloffen 160 mm
- Met afglijdbeveiliging
- kraanarm star
- met 1 haak
- Niet kraanbaar
- van staal gelakt in RAL2000 geeloranje

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	hoogte vorkloffen	80 mm
hijswerktuigtype	lastopname	breedte vorkloffen	220 mm
last-handling	stapelaar- aanbouwapparaat	afstand vorkkoker	160 mm
stapelaar-	lastarm	materiaal	staal

aanbouwapparaat		
draagvermogen (max.)	5000 kg	oppervlak gelakt
lengte	1600 mm	kleur geeloranje // RAL2000
breedte	600 mm	kleur uitvoering geeloranje // RAL2000
arm functie	star	veiligheidsuitrusting hijswerktu afglijdbeveiliging
last-handling uitrusting	1 haak	gewicht 112 kg
kraanbaar	Niet kraanbaar	

Dit past ook bij ...

142260		kraanvork, draagvermogen 3000 kg, vork hoogte x lengte x breedte 50 x 1000 x 120 mm, met automatische gewichtsbalans op het oog
350239		rondstrop met meerdere sprongen, draagvermogen enkelvoudig direct 1000 kg, nuttige lengte 1 m, aantal bundels: 1 stuks, van polyester in violet