

Sécateur élagueur, longueur : 730 mm

- lames avec revêtement anti-adhérent
- levier en acier tubulaire thermolaqué
- poignée bicomposant anti-dérapante
- manipulation facile pour droitiers & gauchers
- coupe des branches jusqu'à un diamètre d'env. 38 mm
- taille facile grâce au cliquet
- poids : 1.100 g

Exemples d'utilisation:

- pour couper des branches

Adapté pour:

- jardiniers
- jardiniers amateurs
- concierges
- particuliers



Sécateur élagueur

Produit	Modèle	Longueur	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Sécateur élagueur bypass		730 mm	noir / vert	M63115	11600471