


**ASSMANN USB Anschlusskabel**

AK-300102-018-E 4016032282624



**USB Anschlusskabel, Typ A - B  
St/St, 1.8m, USB 2.0 geeignet be**

**Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB Geräte mit dem PC.**

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).



- 1 Anschluss 1: USB A, Stecker
- 1 Anschluss 2: USB B, Stecker
- 1 USB Standard: USB 2.0
- 1 UL-zertifiziert: keine UL
- 1 Haube: vergossen
- 1 Kontaktoberfläche: vernickelt
- 1 Farbe Kabel: beige
- 1 Farbe Anschlüsse: beige
- 1 Länge: 1.8 m

**ASSMANN USB Anschlusskabel**

AK-300102-018-E 4016032282624

**→ Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	250	10,50	33,00	31,00	23,00	23529,00
Innen-VPE	10	0,42	21,00	34,00	3,00	2142,00
Einzel-VPE	1	0,04	19,00	16,00	2,50	760,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	10,00	9,50	2,00	190,00

