

Helge Nyberg

Leiterwagen

Serie 100

Traglast 200 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1000 x 425
mm, Etage(n) aus Holz, mit
stirnseitiger, ausziehbarer Leiter,
Gestell mit korrosionsschützender
Zinkbeschichtung, mit Gummi-
Bereifung

Artikelnummer: 146176



HelgeNyberg AB



Helge Nyberg Leiterwagen Serie 100

Traglast 200 kg

Leiterwagen

- Traglast 200 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 425 mm
- Etage(n) aus Holz
- mit stirnseitiger, ausziehbarer Leiter
- Aufbau 3 Trittstufen
- Gestell mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Höhe x Länge x Breite 1120 x 1270 x 460 mm
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit Gummi-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Radanordnung rechteckig

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	Gummi
Wagentyp	Leiterwagen	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Traglast	200 kg	Material	Stahlrohr
Ladeflächenlänge	1000 mm	elektrisch leitend	nein
Ladeflächenbreite	425 mm	Etagenausrichtung	gerade
Höhe	1120 mm	Aufbauten	3 Trittstufen
Etagen Anzahl	2 Stück	Wagen Ausstattung	stirnseitige, ausziehbare Leiter
Etagentyp	Holzplatte	Radanordnung	rechteckig
Material Etage(n)	Holz	Durchmesser Rad	125 mm
Traglast Etage	100 kg	Radlager	Kugellager
Länge	1270 mm	Oberfläche	verzinkt
Breite	460 mm	Gewicht	33 kg