

VARIOfit Plattenkarre

Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 500 x 200 mm, Plattentransport längs, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Artikelnummer: 202902



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Plattenkarre

Traglast 250 kg

Plattenkarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 500 x 200 mm
- Plattentransport längs
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Breite 1425 x 1260 mm
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Kugellager
- 2 Stützräder
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Rad-Ø	260 mm
Karrentyp	Plattenkarre	Radlager	Kugellager
Traglast	250 kg	Stützrad	2 Stützräder
Schaufelbreite	500 mm	Sicherheitsgriff	nein
Schaufeltiefe	200 mm	Höhe	1425 mm
Material	Stahl	Breite	1260 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Nutzung	längs
klappbar	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Treppenkufen	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Rollen Anzahl / Art	2 Räder	Garantie	12 Jahre
Bereifung	Vollgummi	Gewicht	22 kg
Material Felge	Kunststoff		