

Krause Montagetreppe

Podest Höhe x Breite x Tiefe 600 x 520 x 305 mm, 3 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium, Sichere Anwendung durch Handlauf

Artikelnummer: 203435



Krause Montage-Treppe

universell einsetzbar

Montagetreppe

- Podest Höhe x Breite x Tiefe 600 x 520 x 305 mm
- 3 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Stufentiefe 240 mm
- Höhe x Breite 1550 x 730 mm
- aus Aluminium
- Stufen-Holm-Verbindung verschweißt
- mit 2 Fahrrollen
- Sichere Anwendung durch Handlauf
- Rutschhemmende Fußkappen
- Gewicht 8,5 kg



- TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Steigtechnik | Montagetreppe | klappbar | nein |
| Material | Aluminium | fahrbar | ja |
| Nutzung | einseitig | Handlauf | ja |
| Höhe Podest | 600 mm | Sprossen-/Holmverbindung | verschweißt |
| Breite Podest | 520 mm | Leiter Ausstattung | 2 Fahrrollen |
| Tiefe Podest | 305 mm | Sicherheitsausstattung Leiter | Handlauf |
| Tiefe Stufen | 240 mm | Sicherheitsbügel | nein |
| Stufen Anzahl | 3 | Ablageschale | nein |
| Stufen-/Sprossentyp | Riffelblechstufe(n) | Unterbau | Rutschhemmende Fußkappen |
| Höhe | 1550 mm | Zertifizierung | TÜV geprüft |
| Breite | 730 mm | Garantie | 10 Jahre |
| Tiefe | 880 mm | Gewicht | 8,5 kg |
| Traglast | 150 kg | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 203439 |  | Höhenverstellbare Fußplatte für Montagetreppe, mit Gummiauflage, Höhenverstellung 60 mm |
|--------|---|---|

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 213054 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm |
| 217108 |  | Cutter, mit automatischem Klängenrückzug, Klängenlänge 18 mm, Schnitttiefe 3 - 10 mm, mit Gürtelclip und Abbrechhilfe |
| 221388 |  | Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9 |
| 222683 |  | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm |
| 523826 |  | Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss |